



PVC-tejp mjuk, Färg: WHITE



Beställningsdata

Ordernummer	083641 WHITE
GTIN	51115688539
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ 471F kan användas för att märka ut riskområden och gångvägar, som maskering vid lackeringsarbeten och för färgmärkningar eller dekorlister. Den häftar vid många olika ytor och kan därmed anbringas snabbt, droppfritt och utan torknings- eller rengöringsarbete och går att ta bort utan klisterrester.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Gummi-harts

Färg: vit

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,13 mm

Teknisk beskrivning

Slag av tejp	Enkelsidig
Limstyrka på stål	3,9 N/mm
Elasticitet	265 %
Draghållfasthet	31,5 N/mm
lagringstemperatur	20 °C
temperaturbeständig upp till	75 °C
Häftmassa	Gummi-harts
Liner finns	nej
Hållarmaterial	PVC-folie
Bredd	50 mm
Tjocklek	0,13 mm
Längd	33 m
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Lager luftfuktighet	50 %
tillverkarens beteckning	471F
Färg	vit
Produktslag	Tejp