

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/24****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDUCL

Passande vändskär: DC.. 0702..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 24 mm

Mittförskjutning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269023 1
----------------	----------

totallängd L	21 mm
System	QC
Passande vändskär	DC.. 0702..
Anliggningsvinkel	93 grad
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Serie	Master Mute
Skaft / storlek	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	24 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCL
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv	269407
Spännskruv Typ 4	269022 4
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 1	269023 1
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500