



Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™, Typ: SJ354D



Beställningsdata

Ordernummer	083690 SJ354D
GTIN	4001895502330
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

DUAL-LOCK för **högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande** med en enkel skalningsrörelse.

Teknisk beskrivning

Färg	svart
Bredd	25 mm
Tjocklek	5,7 mm
tillverkarens beteckning	SJ354X
Längd	5 m
Häftmassa	Akryl
Häftmassa	Syntetgummi
användningsområde	Inomhus
Antal gånger återförslutbarhet	1000

temperaturbeständig upp till	-30 - 70 °C
Limstyrka på stål	2,1 N/mm
Minsta hållbarhet	12 månad
lagringstemperatur	20 °C
Slag av tejp	Karborrband
Lager luftfuktighet	50 °C
Produktslag	Tejp