



Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™, Typ: SJ356D



Beställningsdata

Ordernummer	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningsystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

DUAL-LOCK för **högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande** med en enkel skalningsrörelse.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	5,7 mm
tillverkarens beteckning	SJ3560
Längd	5 m
Bredd	25 mm
Färg	halvtransparent
användningsområde	Inom- och utomhus
Häftmassa	Akryl

Antal gånger återförslutbarhet	1000
temperaturbeständig upp till	-30 - 95 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Lager luftfuktighet	50 °C
Slag av tejp	Karborrband
lagringstemperatur	20 °C
Limstyrka på stål	2,6 N/mm
Produktslag	Tejp