

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/28****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: STUCL

Passande vändskär: TC.. 1102..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 24 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 13 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaft / storlek	20 mm
-----------------	-------

Anliggningsvinkel	93 grad
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	24 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	STUCL
Passande vändskär	TC.. 1102..
totallängd L	20 mm
Vändskärsskruv	269023 2
System	QC
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Spännskruv	269407
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	269022 4
Spännskruv Typ 2	269023 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500