

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/28****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: STUCR

Passande vändskär: TC.. 1102..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 24 mm

Mittförskjutning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	13 mm
------------------------	-------

Vändskärsskruv	269023 2
Skaft / storlek	20 mm
Anligningsvinkel	93 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
totallängd L	20 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	STUCR
Passande vändskär	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
System	QC
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv	269407
Spännskruv Typ 2	269023 2
Spännskruv Typ 4	269022 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500