

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/30****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SVUCL

Passande vändskär: VC.. 1103..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 26 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 16 mm

**Teknisk beskrivning**

Anligningsvinkel	93 grad
------------------	---------

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	16 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
System	QC
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SVUCL
Skaft / storlek	20 mm
Vändskärsskruv	269023 1
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	26 mm
totallängd L	20 mm
Serie	Master Mute
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	269023 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats för vändskär Typ 7	269028 7
Skruvsats för vändskär 10 delar	269413
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500