

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/30****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SVUCR

Passande vändskär: VC.. 1103..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 26 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 16 mm

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SVUCR
-----------------------------	-------

Serie	Master Mute
System	QC
totallängd L	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsskruv	269023 1
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	26 mm
Skaft / storlek	20 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 1	269023 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats för vändskär Typ 7	269028 7
Skruvsats för vändskär 10 delar	269413
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500