

**PVC-tejp, Färg: GREEN****Beställningsdata**

Ordernummer	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: naturgummi

Färg: grön

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,125 mm

Teknisk beskrivning

Datablad

Draghållfasthet	2,28 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Tjocklek	0,125 mm
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
temperaturbeständig upp till	29 °C
Hållarmaterial	PVC-folie
tillverkarens beteckning	764i
Färg	grön
Elasticitet	180 %
Bredd	50 mm
Längd	33 m
Lager luftfuktighet	50 %
lagringstemperatur	20 °C
Liner finns	nej
Häftmassa	naturgummi
Produktslag	Tejp