

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/33****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 264835 QC/33 |
| GTIN | 4251414902916 |
| Artikelklass | 29D |

Beskrivning**Utförande:**

För gängvändskärsplattor storlek 16.

Passar till:

Borrstångskaft nr 264890; 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| Skaft / storlek | 20 mm |
| totallängd L | 22 mm |
| Anliggningsvinkel | 93 grad |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 26 mm |
| Serie | Master Mute |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ISO-kod utbytbart skärhuvud | SIL |
| Passande vändskär | 16 |
| Mittförskjutning L ₃ | 15 mm |
| Vändskärsskruv | 269023 2 |
| System | QC |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Skärhuvud |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Spännskruv Typ 2 | 269023 2 |
|------------------|----------|