

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/1****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 25 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: PCLNR

Passande vändskär: CN.. 1204..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 32 mm

Mittförsjutning L_3 : 17 mm

Teknisk beskrivning

Skaft / storlek	25 mm
Underläggsplatta	320610 P01
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarm	320612 P01

Passande vändskär	CN.. 1204..
Mittförskjutning L ₃	17 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PCLNR
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	32 mm
totallängd L	35 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Fjäderstift	320618 P01
Hävarmsskruv	320611 P01
Anliggningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01