

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/2****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 32 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: PCLNR

Passande vändskär: CN.. 1204..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 40 mm

Mittförskjutning L_3 : 22 mm

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm

Hävarmsskruv	320611 P01
Hävarm	320612 P01
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PCLNR
Underläggsplatta	320610 P01
totallängd L	35 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäderstift	320618 P01
Skaft / storlek	32 mm
Anliggningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01