

SWISS TOOLS

**Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/10****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

**Reservdel:**

Vändskärskruv på begäran.

**OBS!:**

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCR
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
total längd L	35 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	22 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaft / storlek	32 mm

Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	40 mm
Anliggningsvinkel	107,5 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud