

SWISS TOOLS

**Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/9****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264910; 264930; 264934 och 264938.

**OBS!:**

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

Skaft / storlek: 25 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDQCR

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Anligningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 32 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 17 mm

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	320626 S05/07
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Vändskärsstorlek	11 mm

totallängd L	35 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	17 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Skaft / storlek	25 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCR
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel	107,5 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------