

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/8****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 40 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCR

Passande vändskär: CC.. 1204..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 50 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	40 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR

Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
Skaft / storlek	40 mm
Vändskärsskruv	320620 S01
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Anliggningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------