

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/3**Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264910; 264930; 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrarstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

Skaft / storlek: 40 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: PCLNR

Passande vändskär: CN.. 1204..

Anliggningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min} : 50 mm

Mittförskjutning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivning

Hävarm	320612 P01
Mittförskjutning L_3	27 mm
Fjäderstift	320618 P01

Vändskärsstorlek	12 mm
Skaft / storlek	40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PCLNR
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
totallängd L	40 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarmsskruv	320611 P01
Underläggsplatta	320610 P01
Anliggningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01