

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/6**Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264910; 264930; 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrarstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

Skaft / storlek: 25 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCR

Passande vändskär: CC.. 1204..

Anliggningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 32 mm

Mittförskjutning L_3 : 17 mm

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	17 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm

Vändskärsskruv	320620 S01
totallängd L	35 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaft / storlek	25 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR
Anliggningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------