

SWISS TOOLS

**Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/7****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 32 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCR

Passande vändskär: CC.. 1204..

Anliggningsvinkel: 95 grad

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{\min}$ : 40 mmMittförskjutning  $L_3$ : 22 mm**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12 mm
Vändskärsskruv	320620 S01
Skaft / storlek	32 mm
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	40 mm
totallängd L	35 mm
Anligningsvinkel	95 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

---

## Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------