

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med bambuskiva, 20×20G,  
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	923641 1500
GTIN	4062406264918
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	20
Lådor med individuell låsning	Enhands

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets djup	700 mm
vikt	173 kg
underredets bredd	1300 mm
höjd	950 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup i G	20
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

