

Garant GRIDLINE

## Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	923644 1500
GTIN	4062406264925
Artikelklass	9GG

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

#### Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

#### Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

### Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
arbetskiva längd	1500 mm

lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
höjd	950 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
underredets bredd	1300 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	173 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Arbetskiva (djup)	750 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

