

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp / utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/2**Beställningsdata**

Ordernummer	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
-------	--------

dörrhöjd	525 mm
lådornas effektiva djup i G	20
effektiv höjd för lådor	150 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
vikt	50 kg
Antal dörrar	1
dörrens effektiva höjd	525 mm
Antal lådor	2
Dörrstopp	Vänster
lådornas effektiva bredd i G	20
invändig bredd	550 mm
höjd	800 mm
Djup	650 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12

914226 KO12

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd / Dörrhöjd 800/525 mm	927727 800/525
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10