

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp / utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/2**Beställningsdata**

Ordernummer	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 625

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	150 mm
-------------------------	--------

dörrens effektiva höjd	625 mm
lådornas effektiva djup i G	20
dörrhöjd	625 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
Bredd	600 mm
Antal lådor	2
Antal dörrar	1
vikt	52 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Dörrstopp	Vänster
höjd	900 mm
invändig bredd	550 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12

914226 KO12

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd / Dörrhöjd 900/625 mm	927727 900/625
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10