

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 12x20G, Höjd/dörrhöjd: 600/425mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927420 600/425
GTIN	4062406264949
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

invändig bredd	350 mm
dörrhöjd	425 mm

höjd	600 mm
vikt	20 kg
antal höjdställbara hyllplan	1
bredd i G	12
dörrens effektiva höjd	425 mm
Antal dörrar	1
djup i G	20
Bredd	400 mm
Djup	650 mm
effektiv höjd för lådor	75 mm
Dörrstopp	Höger
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21