

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Dörrhöjd: 600/425mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Antal dörrar	1

dörrhöjd	425 mm
antal höjdställbara hyllplan	1
dörrens effektiva höjd	425 mm
bredd i G	12
Dörrstopp	Vänster
höjd	600 mm
effektiv höjd för lådor	75 mm
vikt	20 kg
Djup	650 mm
invändig bredd	350 mm
Bredd	400 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12