

Garant GRIDLINE

## Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Dörrhöjd: 800/525mm



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 927422 800/525 |
| GTIN         | 4062406264987  |
| Artikelklass | 9GG            |

### Beskrivning

**Utförande:**

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

**Beläggning:**

antal höjdinställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

### Teknisk beskrivning

|          |        |
|----------|--------|
| Djup     | 650 mm |
| djup i G | 20     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| effektiv höjd för lådor      | 150 mm   |
| dörrens effektiva höjd       | 525 mm   |
| höjd                         | 800 mm   |
| vikt                         | 27,1 kg  |
| antal höjdställbara hyllplan | 1  |
| Bredd                        | 400 mm   |
| Antal dörrar                 | 1  |
| bredd i G                    | 12   |
| dörrhöjd                     | 525 mm   |
| invändig bredd               | 350 mm   |
| Utförande                    | för individuell inredning                                      |
| Materialtjocklek             | 1 mm   |
| Dörröppningsvinkel           | 180 grad   |
| Höjdställning i raster       | 25 mm  |
| Cylinderlås                  | modulär låscylinder  |
| Färgval                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut         | 12x20G   |
| Produktslag                  | Arbetsbänkstomme   |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12                 | 914226 KO12 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21                    | 914227 KO21 |
| Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1                     | 927515 1    |
| Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12 | 927094 12   |