

Garant GRIDLINE

**Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Dörrhöjd: 700/525mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

**Beläggning:**

antal höjdställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
dörrhöjd	525 mm

antal höjdställbara hyllplan	1
höjd	700 mm
Bredd	400 mm
invändig bredd	350 mm
effektiv höjd för lådor	75 mm
dörrens effektiva höjd	525 mm
Djup	650 mm
bredd i G	12
Antal dörrar	1
vikt	20 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12