

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Dörrhöjd: 900/525mm



Beställningsdata

Ordernummer	927422 900/525
GTIN	4062406264994
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

vikt	29 kg
invändig bredd	350 mm

dörrens effektiva höjd	525 mm
djup i G	20
Antal dörrar	1
Bredd	400 mm
bredd i G	12
dörrhöjd	525 mm
Djup	650 mm
höjd	900 mm
antal höjdställbara hyllplan	1
effektiv höjd för lådor	250 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Hyllplan utdragbart Typ 1	927510 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12