

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp / utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/3**Beställningsdata**

Ordernummer	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

dörrens effektiva höjd	525 mm
------------------------	--------

höjd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	Klämhållare
Dörrstopp	Vänster
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
vikt	61 kg
dörrhöjd	525 mm
Bredd	600 mm
Antal dörrar	1
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal lådor	3
lådornas effektiva bredd	500 mm
invändig bredd	550 mm
Djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	250 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd / Dörrhöjd 900/525 mm	927727 900/525
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10