

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 700****Beställningsdata**

Ordernummer	927617 700
GTIN	4062406265045
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

**Beläggning:**

Dörrhöjd mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

höjd	700 mm
Antal dörrar	1

Dörrstopp	Vänster
Bredd	600 mm
dörrhöjd	625 mm
vikt	28 kg
Antal lådor	0
Djup	650 mm
effektiv höjd	625 mm
dörrens effektiva höjd	625 mm
invändig bredd	550 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

---

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------