

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 900**Beställningsdata**

Ordernummer	927617 900
GTIN	4062406265069
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 800

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Dörrstopp	Vänster
effektiv höjd	800 mm

Bredd	600 mm
dörrhöjd	800 mm
Antal dörrar	1
Djup	650 mm
invändig bredd	550 mm
vikt	34 kg
dörrrens effektiva höjd	800 mm
Antal lådor	0
höjd	900 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------