

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/14**Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Reservdel:

Vändskärskruv på begäran.

OBS!:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Skaft / storlek	40 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCR
Vändskärsstorlek	11 mm

totallängd L	40 mm
Mittförsjutning L ₃	27 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud