

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: ST/14**Beställningsdata**

Ordernummer	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Reservdel:

Vändskärskruv på begäran.

Teknisk beskrivning

totallängd L	40 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaft / storlek	40 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCL
Minimiförborringshåldiameter D _{min}	50 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärstilldelning	höger och neutral

Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud