

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/16****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 32 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SVQBR

Passande vändskär: VB.. 1604..

Anliggningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 40 mm

Mittförskjutning L_3 : 22 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	320626 S05/07
Mittförskjutning L_3	22 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SVQBR

Vändskärstilldelning	vänster och neutral
totallängd L	35 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaft / storlek	32 mm
Anligningsvinkel	107,5 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2

320626 2