

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/17****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 40 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SVQBR

Passande vändskär: VB.. 1604..

Anliggningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 50 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	320626 S05/07
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärstilldelning	vänster och neutral

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SVQBR
Passande vändskär	VB.. 1604..
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	27 mm
totallängd L	40 mm
Skaft / storlek	40 mm
Anligningsvinkel	107,5 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

---

## Tillbehör

TORX-skruv nr 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------