

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20x20G, Höjd / Dörrhöjd: 700/525mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

vikt	26 kg
dörrens effektiva höjd	525 mm
Bredd	600 mm
höjd	700 mm

Djup	650 mm
effektiv höjd för lådor	75 mm
invändig bredd	550 mm
Dörrstopp	Höger
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12