

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Dörrhöjd: 600/425mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 927727 600/425 |
| GTIN | 4062406266134 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------|
| Djup | 650 mm |
| vikt | 26 kg |
| Bredd | 600 mm |
| dörrens effektiva höjd | 425 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| effektiv höjd för lådor | 75 mm |
| höjd | 600 mm |
| invändig bredd | 550 mm |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20x20G |
| Produktslag | Arbetsbänkstomme |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|-------------------------------------|-------------|