



Rengöringsboll, Kulldiameter / Typ: 60H



Beställningsdata

Ordernummer	358971 60H
GTIN	4020772017583
Artikelklass	38L

Beskrivning

Utförande:

Passar till spänntångchuckar eller Weldon-fästen (spänndiameter 16 mm). Montering i spindeln på CNC-maskiner. För automatisk rengöring. Horisontalt utförande.

Fördel:

- **Grundlig invändig rengöring av maskinen.**
- **Reducering av rengöringstiden.**
- **Arbetsområde 360°.**

Funktion:

Genom bollrotationen och spindelrörelsen blir den invändiga rengöringen av en CNC-maskin optimal. Som rengöringsmedel används det kylsmörjmedel som tillförs via spindeln.

Teknisk beskrivning

tryck	5 - 120 bar
hastighet	100 min ⁻¹
Skaft-Ø	16 mm
Utförande	horisontell

längd L	120 mm
antal utgångar	15 St,
Produktslag	Rengöringsboll