

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Dörrhöjd: 800/525mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 927727 800/525 |
| GTIN         | 4062406266165  |
| Artikelklass | 9GG            |

**Beskrivning****Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

**Beläggning:**

antal höjdinställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| effektiv höjd för lådor | 150 mm  |
| vikt                    | 33,3 kg |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| höjd                     | 800 mm  |
| dörrens effektiva höjd   | 525 mm  |
| Bredd                    | 600 mm  |
| Djup                     | 650 mm  |
| Utförande                | för individuell inredning   |
| Materialtjocklek         | 1 mm  |
| Dörröppningsvinkel       | 180 grad  |
| Höjdinställning i raster | 25 mm   |
| Cylinderlås              | modulär låscylinder   |
| Färgval                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut     | 20×20G  |
| Produktslag              | Arbetsbänkstomme  |

## Tillbehör

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|-------------------------------------|-------------|