

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med vänsterstopp, för egen utrustning med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Dörrhöjd: 900/625mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927727 900/625
GTIN	4062406266189
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med vänsterstopp.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.

Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

höjd	900 mm
vikt	36 kg

effektiv höjd för lådor	150 mm
Bredd	600 mm
Djup	650 mm
dörrens effektiva höjd	625 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	1 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------