

**Garant****GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**OBS!:**

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	47 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	74 mm
Skär- $\varnothing D_c$	42 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,16 grad

Serie	Power Q
spiralfräsning $a_p$	1,2 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	29,55 mm
Passande vändskär	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Fästgänga M	M16
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7