

**Garant****GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 30/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärslättbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**OBS!:**

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	XOMU094812
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,96 grad
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Invändig	ja
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Skär- $\varnothing D_c$	30 mm
Serie	Power Q
Antal skär Z	3

Utkragningslängd $L_1$	70 mm
spiralfräsnings $a_p$	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	58 mm
totallängd $L_{tot}$	150 mm
Rampningslängd $L$ för $\alpha_{max}$	17,55 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP