

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 213002 32/3 |
| GTIN | 4062406266455 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärslättbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------|
| spiralfräsning Ø D _{max} | 62 mm |
| Skär-Ø D _c | 32 mm |
| totallängd L _{tot} | 150 mm |
| Rampningslängd L för α _{max} | 19,55 mm |
| Rampningsvinkel α _{max} | 1,76 grad |
| Antal skär Z | 3 |
| Serie | Power Q |
| spiralfräsning Ø D _{min} | 54 mm |
| Passande vändskär | XOMU094812 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Inställningsvinkel κ | 15 grad |
| Skaftdiameter D_s h6 | 32 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 70 mm |
| Invändig | ja |
| $\varnothing D_3$ | 22 mm |
| spiralfräsnig a_p | 1,2 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7 | 219799 7 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |