

SWISS TOOLS

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: ST/4**Beställningsdata**

Ordernummer	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Teknisk beskrivning

totallängd L	35 mm
Fjäderstift	320618 P05
Vändskärstilldelning	höger och neutral
Underläggsplatta	320610 P05
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
Skaft / storlek	32 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Hävarmsskruv	320611 P05
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PDUNL

Passande vändskär	DN.. 1506..
Hävarm	320612 P05
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05