

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: ST/4****Beställningsdata**

Ordernummer	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till :**

Borrstångskaft nr 320102; 320103; 320407 och 320408.

Invändig: ja

Skaft / storlek: 32 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: PDUNR

Passande vändskär: DN.. 1506..

Anliggningsvinkel: 93 grad

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 40 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 22 mm

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DN.. 1506..
Hävarm	320612 P05
Hävarmsskruv	320611 P05
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	40 mm

Fjäderstift	320618 P05
Vändskärstilldelning	vänster och neutral
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PDUNR
Vändskärsstorlek	15 mm
totallängd L	35 mm
Skaft / storlek	32 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	22 mm
Underläggsplatta	320610 P05
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

---

## Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05