

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø D1 25 mm, från fyrkant: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290332 14
GTIN	4062406352264
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	25 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Effektiv längd L ₁	50 mm
Skruvar	290399 2
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Skärhållardiameter D ₁	13 mm
lämplig för fyrkant	14 - 16 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

