

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 20 mm, från fyrkant: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290330 14
GTIN	4062406352240
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Skruvar	290399 2
Skaft-Ø	20 mm
lämplig för fyrkant	14 - 16 mm
Effektiv längd L_1	50 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Skärhållardiameter D_1	13 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

