



Påsicksspärnyckel 3/4 tum, Fyrkant: 3/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	646300 3/4
GTIN	4018754013432
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp. Mycket stabil konstruktion, omställbar mellan höger- och vänsterdragning.

Användningsdata:

Som spärnyckeltillsats på drivdelarna nr 645500 och 645605, men även som spärr för momentnycklar med fast 3/4 tum fyrkantfäste.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	44
totallängd	106 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Produktslag	Spärrhuvud