

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 20 mm, från fyrkant: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290330 17
GTIN	4062406352257
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	20 mm
Skruvar	290399 3
Effektiv längd L ₁	52 mm
lämplig för fyrkant	17 - 19 mm
Skärhållardiameter D ₁	16 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	16 mm
Mittförskjutning L ₃	8,5 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L _s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

