

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 17mm**

Beställningsdata

Ordernummer	290334 17
GTIN	4062406352295
Artikelklass	29K

Beskrivning

OBS!:

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	52 mm
Skärhållardiameter D_1	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
Skrubar	290399 1
lämplig för fyrkant	17 - 19 mm
Mittförskjutning L_3	8,5 mm
Skaft-Ø	25 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

