

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290334 38
GTIN	4062406352301
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Skärhållardiameter D_1	35 mm
Mittförskjutning L_3	20,5 mm
Skaft-Ø	32 mm
lämplig för fyrkant	38 - 50 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	38 mm
Effektiv längd L_1	140 mm
Skruvar	290399 3
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

